

Verschraubungen VG M25 - K 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Verschraubungen, die den hohen anforderungen der IP
68 Schutzart standhalten.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1772310000
Typ	VG M25 - K 68
Ausführung	Kabelverschraubung, Polyamid 6, RAL 7035, Gewinde (außen): M 25 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248129973
VPE	25 Stück

**Verschraubungen
VG M25 - K 68**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	48,2 mm	Nettogewicht	22,1 g
-------	---------	--------------	--------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2	DIN	EN 50262 (für M Gewinde)
Dichteinsatz	CR	Drehmoment Hutmutter, max.	9 Nm
Drehmoment Hutmutter, min.	7 Nm	Drehmoment Stutzen, max.	13 Nm
Drehmoment Stutzen, min.	10 Nm	Einsatztemperaturbereich, max.	80 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C	Farbcode	RAL 7035
Gewinde (außen)	M 25 x 1,5	Gewindelänge	10 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Klemmbereich, max.	18 mm
Klemmbereich, min.	13 mm	Schlüsselweite 1	33 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Polyamid 6

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000441	ETIM 3.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-12-09
eClass 5.1	27-14-91-09	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

Zulassungen

Zulassungen

