

**Zubehör (allgemein)
SKMU M12 - K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller hat eine Vielzahl unterschiedlicher Kabel/ Leitungseinführungen im Portfolio: Verschieden ausgeführte Kunststoff-, Messing-, und Edelstahlverschraubungen in den Schutzklassen IP 66, 67, 68 oder IP 69 K. Mit modularen Mehrleiter-/ Kabeleinführungssystemen lassen sich- als vollwertige Alternative-vorkonfektionierte Leitungen einfach und schnell in Betriebsmittel einführen. Nicht zuletzt sind sowohl EX-zertifizierte Kabelverschraubungen als auch Kabel-/ Leitungseinführungssysteme verfügbar.

- Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing
- EMV Verschraubungen
- Für Explosionsgefährdete Bereiche
- VDE, CSA und UL Zulassungen

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1772440000
Typ	SKMU M12 - K GR
Ausführung	Zubehör (allgemein), Gegenmutter, Polyamid 6 (PA6 - GF30), M 12 x 1,5
GTIN (EAN)	4032248130184
VPE	100 Stück

Zubehör (allgemein)
SKMU M12 - K GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 0,9 g

Breite

Stärke 5 mm

Allgemeine Angaben

Außendurchmesser	20,79 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbcode	RAL 7035	Gewinde (außen)	M 12 x 1,5
Gewindelänge	5 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Schlüsselweite 1	18 mm	Stärke	5 mm
Verschraubung	Metrisch	Werkstoff	Polyamid 6 (PA6 - GF30)

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000940	ETIM 3.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	23-11-07-01
eClass 5.1	23-11-07-01	eClass 6.0	27-14-91-09
eClass 7.0	27-14-91-09		

Zulassungen

Zulassungen

