

## Kabelmarkierer WSMH 108mm

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**WSM** ist ein komplettes Markierungssystem für Kabel, Leitungen, Rohre und Komponenten - es bietet dauerhafte Markierungen in Umgebungen, denen sonst kein Markierer standhält. Das Programm besteht aus Markierungsplättchen, Halter und Kabelbindern aus Edelstahl - einzeln oder komplett im **WSM-Set** und Service-Box.

### Vorteile:

- Kräftiger Prägetext für optimale Lesbarkeit
- Beständig gegen Wärme, Kälte, Korrosion, Säuren, Chemikalien, Feuer etc.
- Einzeichen- und Mehrzeichenmarkierung, auch kombinierbar
- Schnelle Montage
- Ideal für den Außenbereich
- Einfache Befestigung mit Kabelbindern

### Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	<a href="#">1774530000</a>
Typ	WSMH 108mm
Ausführung	Kabelmarkierer, 108 x 11 mm, Edelstahl 1.4404, Farbe: silber
GTIN (EAN)	4032248149322
VPE	50 Stück

**Kabelmarkierer  
WSMH 108mm**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	108 mm	Breite	11 mm
Höhe	0,3 mm	Tiefe	0,3 mm
Nettogewicht	3,6 g		

**Markierungen**

Art des Aufdrucks	Neutral	Einsatztemperaturbereich, max.	250 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-80 °C	Farbe	silber
Isolationsdurchmesser, max.	40 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm <sup>2</sup>	Leiteraußendurchmesser	10 - 317 mm
Stiftbeschriftbar (Sti)	Nein	Werkstoff	Edelstahl 1.4404

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 4.1	24-19-02-19
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.0	27-14-91-29
eClass 7.0	27-14-91-29		

**Zulassungen**

Zulassungen