

**Klemmbügel
KLBUE 3-8 SDSC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) für elektrische Maschinen und Anlagen bedarf auch in heutigen Zeit besonderer Beachtung. Weidmüller stellt sich dieser Problematik mit den Schirmanschlussklemmen, KLBÜ. Diese sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1835840000
Typ	KLBUE 3-8 SDSC
Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel, Stahl, 18 mm
GTIN (EAN)	4032248394555
VPE	10 Stück

**Klemmbügel
KLBUE 3-8 SDSC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	18 mm	Breite	14,2 mm
Höhe	33,2 mm	Nettogewicht	12,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur	Lagertemperatur
--------------------	-----------------

Klemmbügel für Kabeldurchmesser

Kabeldurchmesser, min.	3 mm	Kabeldurchmesser, max.	8 mm
------------------------	------	------------------------	------

weitere technische Daten

Ausführung	für Schirmanschluss	Einbauhinweis	Direktmontage, Sammelschiene
------------	---------------------	---------------	---------------------------------

Systemkennwerte

Produktfamilie	Klemmbügel
----------------	------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000489	eClass 6.0	27-14-11-90
eClass 7.0	27-14-11-50		

Produkthinweise

Hinweistext Technische Daten	Klemmbügelänge inklusive der Schneidschraube.
------------------------------	---

Zulassungen

Zulassungen
