

Technische Daten Best.-Nr. 360001

Maximalbelastung: 25 Kg

Wandstärke: 7 mm

Außenmaße (BxTxH): ca. 680 x 560 x 110 mm

Innenmaße:

Einbaubreite: 510 mm (19")

Einbauhöhe: ca. 90 mm (2 HE)

Einbautiefe: ca. 430 mm

Außenmaß der Ecken: ca. 64 mm

Gewicht: ca. 9 kg