

W-Reihe, Zubehör WAP WSI4/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1880450000
Typ	WAP WSI4/2
GTIN (EAN)	4032248541911
VPE	50 Stück

**W-Reihe, Zubehör
WAP WSI4/2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	71,12 mm	Breite	2,5 mm
Höhe	49,49 mm	Nettogewicht	6,56 g

Temperaturen

Betriebstemperatur		Lagertemperatur	
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

Maße

Versatz TS 32	36 mm	Versatz TS 35	36 mm
---------------	-------	---------------	-------

weitere technische Daten

Ausführung	Abschlussplatte	Einbauhinweis	Durchführung
------------	-----------------	---------------	--------------

Systemkennwerte

Produktfamilie	W-Reihe, Zubehör	Tragschiene	TS 35, TS 32
----------------	------------------	-------------	--------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL94	V-0		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000886	ETIM 3.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.0	27-14-11-33
eClass 7.0	27-14-11-33		

Zulassungen

Zulassungen

