

Flexrohr PVC EN32 25 m

Flexibles, gewelltes, flammwidriges Kunststoffrohr für leichte

Druckbeanspruchung aus PVC - U, grau, Europa - Norm, Maße metrisch.

Druckfestigkeit: 320 N Klassifizierung: 2221 VDE DIN 50086.

Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C, korrosionsfest. Technische Daten:

Farbe: Grau · Größe: EN32 · Inhalt: 1 St. · Material: PVC-U · Produktabmessung,  
Länge: 25 m · Temperatur-Beständigkeit: -5 bis +60 °C ·

Weitere technische Daten: Außen-Ø: 32 mm / Innen-Ø: 24,6 mm