

Sinustec ST-165c



13924

Sinustec ST-165c (2 Wege Koaxsystem)

Max. Belastbarkeit (Musik) 300 W

RMS-Belastbarkeit 150 W

Impedanz 4 Ohm

Schalldruck 90 dB

Frequenzbereich 30-23000 Hz

Einbaudurchmesser 143 mm

Einbautiefe 62mm

Außendurchmesser (ohne Abdeckung) 167 mm

Lieferumfang: 1 Paar inkl. Abdeckgitter