

**Klemmenmarkierer  
MF-W 5/5 MINI MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



**MultiFit** ist das Markiersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafix, sind Markierer der **MultiFit** Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von **MultiFit** wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen.

- Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate
- Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck
- Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit **SMark Laser**, **PrintJet**, **Plotter** oder **MC-Mobilo**
- Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen
- Ein Markierungssystem für alle Anwendungen

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1924280000</a>                                      |
| Typ        | MF-W 5/5 MINI MC NE GE                                          |
| Ausführung | Klemmenmarkierer, MultiCard, 5 x 5 mm, Polyamid 66, Farbe: gelb |
| GTIN (EAN) | 4032248563272                                                   |
| VPE        | 500 Stück                                                       |

**Klemmenmarkierer  
MF-W 5/5 MINI MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |        |      |
|--------------|---------|--------|------|
| Länge        | 5 mm    | Breite | 5 mm |
| Nettogewicht | 0,158 g |        |      |

**Markierungen**

|                                |             |                                    |        |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| Art des Aufdrucks              | Neutral     | Brennbarkeitsklasse nach UL94      | V-2    |
| Cadmium                        | Nein        | Einsatztemperaturbereich, max.     | 100 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C      | Farbe                              | gelb   |
| Halogene                       | Nein        | Laserdruckerbeschriftbar           | Nein   |
| Leiteraußendurchmesser         |             | Materialfarbe nach Widerstandskode | 4      |
| Matrixdruckerbeschriftbar      | Nein        | Plotterbeschriftbar                | Ja     |
| PrintJet                       | Ja          | Raster in mm (P)                   | 5 mm   |
| Silikone                       | Nein        | Speed-Marking-Laser                | Ja     |
| Stiftbeschriftbar (Sti)        | Ja          | Thermotransferdruckerbeschriftbar  | Nein   |
| Werkstoff                      | Polyamid 66 |                                    |        |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000761    | ETIM 3.0   | EC000761    |
| UNSPSC     | 30-21-18-07 | eClass 4.1 | 24-19-02-19 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-37 | eClass 6.0 | 27-14-11-37 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-37 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | MultiCard Markierer für die Klemmenkennzeichnung |
|---------------------|--------------------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen

### Klemmenmarkierer MF-W 5/5 MINI MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Zeichnung

