



## ProLite B2780HSU

Der ProLite B2780HSU ist ein 27" Full HD Monitor mit stromsparender LED-Hintergrundbeleuchtung. Er verfügt über eine beeindruckende Reaktionszeit von nur 2 ms, einen integrierten 4 Port USB Hub, eine High-Definition Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten und ist mit VGA, DVI und HDMI-Anschlüssen ausgestattet. Das erweiterte Kontrastverhältnis von > 5 000,000:1 und die Helligkeit von 300 cd / m<sup>2</sup> bieten dem Anwender klare und lebendige Bilderlebnisse. Der ergonomische Standfuß ist schwenkbar und bietet 11cm Höhenverstellung mit Pivotfunktion. Damit eignet sich der Bildschirm für eine breite Palette von Anwendungen und Umgebungen, in denen Flexibilität und Ergonomie am Arbeitsplatz wichtige Faktoren sind. Der ProLite B2780HSU ist eine ausgezeichnete Wahl für Universitäten, Büros, Finanzmärkte und Konstruktionsabteilungen.

### DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27" ( 69 cm)
Panel	TN LED-backlit
Arbeitsfläche H x B	336.2 x 597.6 mm; 13.2" x 23.5"
Reaktionszeit	2 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Kontrastverhältnis	5 000 000 : 1 ACR
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup> typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.3113 x 0.3113 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate Sync
Bildformat	16 : 9

### POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	37 W typisch; max. 1 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®

### ABMESSUNGEN & GEWICHT

Maße B x H x T	642 x 438 (548) x 250 mm
Gewicht	8 kg

### SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA (D-Sub)
Digital Signaleingang	DVI-D, HDMI
HDCP	ja
Audio Ausgang	Kopfhörer Anschluss
Sonstige	USB (x4)

### BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Plug & Play	VESA DDC2B™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu /Auswahl-Taste, + /Lautstärke, - / Eco-Taste, Auto)
Einstellbare Parameter	Helligkeit (Kontrast, Helligkeit, ECO Modus, i-style Colour, ACR), Manuelle Bildanpassung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbeinstellungen (Gamma, sRGB, Farbtemperatur), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Eingangsauswahl, HDMI Audio, OD, Information), Lautstärke, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Zertifikate	CE, TCO, TUV-Bauart
Höhenverstellbar	110 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	340°; 170° links; 170° rechts
Neigungswinkel	22° nach oben; 4° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm
Farbe	Schwarz

### ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, VGA- (D-Sub), DVI-D, USB-, Audio-Kabel, Fuss, Schraube (x2), Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme