

**Leitermarkierer
HSS-HF3/4" 11,0-17,0/50Y**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



TwinMark - ein 2-seitig bedruckbarer Schrumpfschlauch zur Kennzeichnung und Isolierung von Leitern und Kabeln von 1,2 - 24 mm² Durchmesser. Flexibles, wärmeschrumpfendes Material ermöglicht einen festen, angepassten Sitz am Leiter und ist somit besonders platzsparend.

Vorteile:

- Einsatz unter extrem engen Platzverhältnissen
- 2-seitige Bedruckung für bessere Lesbarkeit
- Bedruckte Hülsen auf Endlosträger
- Schrumpfen mit handelsüblichem Heißluftgebläse

Halogenfreie Variante TwinMark HSS-HF
Lieferform: auf Rolle

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1961950000
Typ	HSS-HF3/4" 11,0-17,0/50Y
Ausführung	Leitermarkierer, 50,8 x 31,8 mm, Farbe: gelb
GTIN (EAN)	4032248642649
VPE	1.250 Stück

**Leitermarkierer
HSS-HF3/4" 11,0-17,0/50Y**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	50,8 mm	Breite	31,8 mm
Höhe	1,1 mm	Nettogewicht	2,68 g

Markierungen

Art des Aufdrucks	Neutral	Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Isolationsdurchmesser, max.	17 mm
Isolationsdurchmesser, min.	11 mm	Laserdruckerbeschriftbar	Nein
Leiteranschlussquerschnitt, max.	70 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	35 mm ²
Leiteraußendurchmesser	11 - 17 mm	Materialfarbe nach Widerstandskode	4
Matrixdruckerbeschriftbar	Ja	Plotterbeschriftbar	Nein
PrintJet	Nein	Speed-Marking-Laser	Nein
Stiftbeschriftbar (Sti)	Ja	Thermotransferdruckerbeschriftbar	Ja

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001530	ETIM 3.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.0	27-14-91-29	eClass 7.0	27-14-91-29


Zulassungen

Zulassungen

Leitermarkierer HSS-HF3/4" 11,0-17,0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen



Leitermarkierer HSS-HF3/4" 11,0-17,0/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör THM Plus



ThermoMark Drucker - Dieser Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1962370000	Ribbon HSS R 83/300	Farbband	4032248643981	1 Stück