

**Industrial Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-SM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. LC Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1963250000
Typ	IE-PS-V01M-2LC-SM-BP
Ausführung	Stecker LWL, Variante 1, LC-Duplex Singlemode, Knickschutz, IP 67
GTIN (EAN)	4032248651726
VPE	10 Stück

**Industrial Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-SM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 147,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
 Verlegetemperatur

Downloads

Zulassung GOST POCC
 DE.ME25.B01411.pdf

Allgemeine Daten

Anschluss 1	LC	Anschluss 2	LC
Artikelbeschreibung	Variante 1, LC-Duplex Singlemode, Knickschutz	Einfügungsdämpfung	0,5 dB Singlemode, 0,4 dB Multimode
Farbe	sonstige	Fasertyp	Singlemode
Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Manteldurchmesser, max.	10 mm
Manteldurchmesser, min.	5 mm	Rückflussdämpfung	40 dB Singlemode; 30 dB Multimode
Schutzart	IP 67	Steckzyklen	500

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61076-3-106 Var. 1,
 IEC 61754-20

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-21-18-10
eClass 5.1	27-26-07-08	eClass 6.0	27-26-07-08
eClass 7.0	27-44-04-01		


Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt**Industrial Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-SM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen**Maßzeichnung**

Industrial Ethernet IE-PS-V01M-2LC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zubehör

Farbcodierringe



Zum Kenntlichmachen Ihrer Stecker in Variante 01 und Variante 04.

Merkmale:

- 6 verschiedene Farben

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1963020000	IE-CR-IP67-WS20-BU	Industrial Ethernet, Farbcodierring, blau, Farbcodierring, blau	4032248645206	10 Stück
1962990000	IE-CR-IP67-WS20-WH	Industrial Ethernet, Farbcodierring, weiß, Farbcodierring, weiß	4032248645176	10 Stück
1963000000	IE-CR-IP67-WS20-GY	Industrial Ethernet, Farbcodierring, grau, Farbcodierring, grau	4032248645183	10 Stück
1963030000	IE-CR-IP67-WS20-YE	Industrial Ethernet, Farbcodierring, gelb, Farbcodierring, gelb	4032248645213	10 Stück
1963040000	IE-CR-IP67-WS20-GN	Industrial Ethernet, Farbcodierring, grün, Farbcodierring, grün	4032248645220	10 Stück
1963010000	IE-CR-IP67-WS20-OG	Industrial Ethernet, Farbcodierring, orange, Farbcodierring, orange	4032248645190	10 Stück

Werkzeugkoffer LWL



Unser LWL - Montagekoffer ist für jeden Anwender unentbehrlich, wenn vor Ort Glasfaserleitungen konfektioniert werden müssen.

Unser Sortiment umfasst:

- Werkzeugkoffer für SC- und ST - Stecker für GOF - Fasern
- Ergänzungsset für LC - Stecker
- Ergänzungsset für SC - POF - Stecker

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1032030000	IE-CTC-SCST-GOF	Werkzeugkoffer bestückt	4032248760978	1 Stück
1033350000	IE-CTC-AS-LC-GOF	Ergänzungsset für LC - Stecker	4032248762118	1 Stück

Datenblatt**Industrial Ethernet
IE-PS-V01M-2LC-SM-BP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zubehör**Staubschutzkappen**

Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.
Merkmale:

- für RJ45: DPC in schwarz
- für M12: M12-Schutzkappe Universal für IP67

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	GTIN (EAN)	VPE
1965690000	IE-PP-V01P	Steckergehäuse- Schutzkappe	4032248653911	10 Stück