

**Industrial Ethernet
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



LWL Einsätze SC für Steckverbinder Var.1 / 4 / 14

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	1964430000
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
Ausführung	Einsatz SC, Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Multimode
GTIN (EAN)	4032248649044
VPE	10 Stück

Industrial Ethernet IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 17,6 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...+70 °C Lagertemperatur
 Verlegetemperatur

Downloads

Zulassung GOST POCC
 DE.ME25.B01411.pdf

Allgemeine Daten

Anschluss 1	SC	Anschluss 2	SCRJ
Artikelbeschreibung	Flanscheinsatz SCRJ auf 2 SC, Multimode	Aufbau	Stecker und Flanscheinsätze geeignet für Gehäuse der Variante 1, 4 und und 14
Farbe	sonstige	Fasertyp	Multimode, POF
Gehäusebasismaterial	PA	Schutzart	IP 67 mit Gehäuse
Steckzyklen	1000		

Normen

Steckverbinder Norm IEC 61754-4, IEC 61754-24

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001121	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-40-17	eClass 6.0	27-25-05-04
eClass 7.0	27-25-05-04		

Zulassungen

Zulassungen



Datenblatt

**Industrial Ethernet
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

