

B KOTR M8 3P BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Je nach Deckelwahl steht eine Vielzahl von Leiterplattensteckverbindern zur Auswahl. Die M12-Leiterplattensteckverbinder sind nicht nur in A- und B-Kodierung, sondern darüber hinaus auch in D-Kodierung erhältlich. Es ist darauf zu achten, dass der EA Deckel und der I/O Deckel bei den 54 mm Gehäusen jeweils unterschiedliche M12-Steckverbinder erfordern.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2332380000
Typ	B KOTR M8 3P BU SAI
GTIN (EAN)	4032248594108
VPE	360 Stück

B KOTR M8 3P BU SAI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 3,336 g

Allgemeine Daten

Anschlussart	Lötanschluss (reflowfähig)	Gehäusebasismaterial	LCP
Kontaktmaterial	vergoldet	Nennspannung	30 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	3
Schutzart	IP 67 (Vollständig montiert)	Verschraubung	M8

Klassifikationen

eClass 6.0 27-06-90-90 eClass 7.0 27-06-90-90