

B KOTR M12 4P D BU SAI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Je nach Deckelwahl steht eine Vielzahl von Leiterplattensteckverbindern zur Auswahl. Die M12-Leiterplattensteckverbinder sind nicht nur in A- und B-Kodierung, sondern darüber hinaus auch in D-Kodierung erhältlich. Es ist darauf zu achten, dass der EA Deckel und der I/O Deckel bei den 54 mm Gehäusen jeweils unterschiedliche M12-Steckverbinder erfordern.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2341480000
Typ	B KOTR M12 4P D BU SAI
GTIN (EAN)	4032248668724
VPE	360 Stück

B KOTR M12 4P D BU SAI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 3,747 g

Allgemeine Daten

Anschlussart	Lötanschluss (reflowfähig)	Gehäusebasismaterial	LCP
Kodierung	D	Kontaktmaterial	vergoldet
Nennspannung	30 V	Nennstrom	4 A
Polzahl	4	Schutzart	IP 67 (Vollständig montiert)
Verschraubung	M12		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-06-90-90	eClass 7.0	27-06-90-90
------------	-------------	------------	-------------