

**B KOTR B M12 4POL D BU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Je nach Deckelwahl steht eine Vielzahl von Leiterplattensteckverbindern zur Auswahl. Die M12-Leiterplattensteckverbinder sind nicht nur in A- und B-Kodierung, sondern darüber hinaus auch in D-Kodierung erhältlich. Es ist darauf zu achten, dass der EA Deckel und der I/O Deckel bei den 54 mm Gehäusen jeweils unterschiedliche M12-Steckverbinder erfordern.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">2350590000</a>
Typ	B KOTR B M12 4POL D BU
GTIN (EAN)	4032248672431
VPE	220 Stück

**Datenblatt**

**B KOTR B M12 4POL D BU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht 3,877 g

**Allgemeine Daten**

Anschlussart	Lötanschluss	Gehäusebasismaterial	PBT
Kodierung	D	Kontaktmaterial	vergoldet
Nennspannung	30 V	Nennstrom	4 A
Polzahl	4	Schutzart	IP 67 (Vollständig montiert)
Verschraubung	M12		

**Klassifikationen**

eClass 6.0	27-06-90-90	eClass 7.0	27-06-90-90
------------	-------------	------------	-------------