

B KOTR B M12 5POL A SF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Je nach Deckelwahl steht eine Vielzahl von Leiterplattensteckverbindern zur Auswahl. Die M12-Leiterplattensteckverbinder sind nicht nur in A- und B-Kodierung, sondern darüber hinaus auch in D-Kodierung erhältlich. Es ist darauf zu achten, dass der EA Deckel und der I/O Deckel bei den 54 mm Gehäusen jeweils unterschiedliche M12-Steckverbinder erfordern.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2350610000
Typ	B KOTR B M12 5POL A SF
GTIN (EAN)	4032248672400
VPE	220 Stück

B KOTR B M12 5POL A SF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 4,405 g

Allgemeine Daten

Anschlussart	Lötanschluss	Gehäusebasismaterial	PBT
Kodierung	A	Kontaktmaterial	vergoldet
Nennspannung	30 V	Nennstrom	4 A
Polzahl	5	Schutzart	IP 67 (Vollständig montiert)
Verschraubung	M12		

Klassifikationen

eClass 6.0	27-06-90-90	eClass 7.0	27-06-90-90
------------	-------------	------------	-------------