

**Zubehör
LKSC M2,9x13VZ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Flexibel - Flexibler - Profilform**

Aufbaugehäuse in Profilform - der flexible
Systembaukasten aus farbigen und transparenten
Kunststoffprofilen und Trägermodulen

Die perfekte Mischung aus beliebig anreihbaren
Standardrastern und millimetergenau ablängbarer
Meterware schafft die optimale Balance zwischen
Flexibilität und Wirtschaftlichkeit:

- Rastprofile mit Standardbreiten von 5mm -
45mm ermöglichen die Aufnahme aller gängigen
Platinenformate.
- Variable Bauhöhen stehen für maximale
Packungsdichte auch bei großen Elektronikbauteilen.
- Verschiedene Montagevarianten machen eine
Direktmontage der Gehäuse ebenso einfach wie das
Aufrasten auf die Tragschiene
- Stabile Abdeckhauben schützen die Baugruppe sicher
gegen äußere Einwirkungen

Die Erfolgsformel: Variabeles Profil + modulare Formteile
= Flexibles Gehäusekonzept mit großer Nutzfläche für die
Leiterplatte.

Das Baukastenkonzept ist optimal geeignet für
Baugruppen mit hohem Platzbedarf und rechnet sich
besonders bei niedrigen Stückzahlen oder variablen
Baubreiten.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	4011200000
Typ	LKSC M2,9x13VZ
GTIN (EAN)	4032248415014
VPE	100 Stück

Zubehör
LKSC M2,9x13VZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	13 mm	Nettogewicht	0,647 g
-------	-------	--------------	---------

Systemkennwerte

Ausführung	Schrauben	Querverbindung	Nein
Kontakt zur Tragschiene	Nein	Schutzart	IP 20
Vergießbarkeit	Nein		

Werkstoffdaten

Farbe	grau
-------	------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000887	ETIM 3.0	EC000887
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 4.1	27-14-11-99
eClass 5.1	27-14-11-45	eClass 6.0	27-14-92-14
eClass 7.0	27-14-92-14		

Zulassungen

Zulassungen