SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



TERMSERIES Zubehör umfasst:
- Ersatzrelais
- Sockel
- Trennwände
- Querverbindungen
- Einspeisemodule

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	4061200000
Typ	SSS RELAIS 60V/24V 2ADC
Ausführung	Solid-State Relais, Nennsteuerspannung: 52 V DC...60 V DC...72 V DC , Nennschaltspannung: 3...33 V DC, Nennschaltstrom: 2 A DC, Steckanschluss
GTIN (EAN)	4032248415090
VPE	20 Stück

SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	5 mm	Höhe	28 mm
Tiefe	15 mm	Gewicht	3,65 g
Nettogewicht	20 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...+60 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+70 °C

Steuerseite

Nennsteuerspannung	52 V DC...60 V DC...72 V DC	Nennsteuerstrom	3 mA DC (±15 %)
Nennleistung	180 mW		

Lastseite

Nennschaltspannung	3...33 V DC	Dauerstrom	2 A
Nennschaltstrom	2 A DC	Einschaltverzögerung	< 6,5 ms
Ausschaltverzögerung	< 10 ms	Leckstrom	< 10 µA
Spannungsfall bei max. Last	≤ 120 mV	Statusanzeige Lastseite	Nein
Kurzschlussfest	Nein		

Allgemeine Daten

Solid-State Typ	MOS-FET	Polzahl	1
Leiter-Anschlusstechnik	Steckanschluss	Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung

Isolationskoordination

Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite	≥ 5,5 mm	Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite	2,5 KV_{eff} / 1 Min.

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001504	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 4.1	27-27-09-00	eClass 5.1	27-27-09-90
eClass 6.0	27-37-16-01	eClass 7.0	27-37-16-01

Zulassungen

Zulassungen

ME25

SSS RELAIS 60V/24V 2ADC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltsymbol



