

**Zubehör
SIHA 3/G20**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktbild**Rangierverteilung**

Unsere innovativen PRV-Reihenklammern für die Rangierverteilung mit PUSH IN-Anschluss sowie unsere multifunktionalen Rangierverteilerklammern mit Schraubanschluss (WMF) sparen Platz im Schaltschrank und sorgen für eine effektivere Signalübertragung in Prozessleitsystemen.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Typ | SIHA 3/G20 |
| Best.-Nr. | 7926190000 |
| Ausführung | Zubehör, Sicherungshalter, Bemessungsquerschnitt: Bedienungsanleitung/ Katalog |
| GTIN (EAN) | 4032248264612 |
| VPE | 1.000 Stück |

Zubehör SIHA 3/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite | 6 mm | Breite (inch) | 0,236 inch |
| Höhe | 39,38 mm | Höhe (inch) | 1,55 inch |
| Tiefe | 63,1 mm | Tiefe (inch) | 2,484 inch |
| Nettogewicht | 6,57 g | | |

Temperaturen

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Einsatztemperaturbereich, max. | 120 °C | Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C | | |

Systemkennwerte

| | |
|------------|-------------------|
| Ausführung | Sicherungselement |
|------------|-------------------|

Werkstoffdaten

| | | | |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Werkstoff | Wemid | Farbe | beige |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |

weitere technische Daten

| | | | |
|---------------|---------------------------------|------------|----------|
| Einbauhinweis | Bedienungsanleitung/ Katalog | Montageart | gesteckt |
|---------------|---------------------------------|------------|----------|

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000897 | ETIM 4.0 | EC000897 |
| ETIM 5.0 | EC000897 | ETIM 6.0 | EC002848 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-49 | eClass 9.0 | 27-14-11-92 |
| eClass 9.1 | 27-14-11-92 | | |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-----------------------|---|
| Anwenderdokumentation | Beipackzettel_SIHA3.pdf |
| Engineering-Daten | EPLAN_WSCAD |