

**RIDERSERIES
RCH S21024**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach EN 50205
- 2 Wechsler oder 1 Schließer-/ 1 Öffner- Kontakt
- 1500 VA Schaltleistung
- 6 kV Stoßspannungsfestigkeit

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8768680000
Typ	RCH S21024
Ausführung	RIDERSERIES, Anzahl Kontakte: 2, Wechsler, AgNi, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Dauerstrom: 6 A, Schraubanschluss
GTIN (EAN)	4032248437474
VPE	20 Stück

RIDERSERIES
RCH S21024**Technische Daten**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Abmessungen und Gewichte

Länge	29 mm	Breite	12,6 mm
Höhe	25,5 mm	Gewicht	20 g
Nettogewicht	19,65 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-25 °C...+70 °C	Lagertemperatur	
--------------------	-----------------	-----------------	--

Eingang

Nennsteuerspannung	24 V DC	Nennstrom DC	29,2 mA
Nennleistung	700 mW	Ansprech-/Abfallspann. DC-Spule	18,0 V / 2,4 V
Statusanzeige	Nein		

Ausgang

Schaltspannung AC, max.	250 V	Dauerstrom	6 A
max. Schalteistung	1500 VA	Ansprechzeit / Rückfallzeit	10 ms / 4 ms

Kontaktdaten

Anzahl Kontakte	2	Ausführung Kontakt	Wechsler
Kontaktmaterial	AgNi	Mechanische Lebensdauer	10 x 10 ⁶ Schaltungen

Nenndaten

Leiter-Anschlusstechnik	Schraubanschluss	Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Befeuung
Gewicht	20 g		

Isolationskoordination

Kriech- und Luftstrecke Steuerseite - Lastseite	> 8 mm	Kriech- und Luftstrecke zwischen den Kontakten	5,5 mm
Verschmutzungsgrad	2	Überspannungskategorie	III

Sonstige technische Daten

Statusanzeige	Nein	Freilaufdiode	Nein
---------------	------	---------------	------

erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen	IEC 61810-1, UL508
--------	--------------------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001437	ETIM 3.0	EC001437
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 4.1	39-12-15-35
eClass 5.1	27-37-16-01	eClass 6.0	27-37-16-01
eClass 7.0	27-37-16-01		

Technische Daten**Zulassungen**

Zulassungen





RIDERSERIES RCH S21024


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zeichnungen

Schaltsymbol

Circuit diagram
View of connections

2 changeover contacts



1 NOC + 1 NCC

