

**RIDERSERIES
SCM 4CO Z**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Ist die ideale Relaisvariante für die
Industriearomatisierung zum Trennen von Eingangs- und
Ausgangssignalen.
Mit der RIDERSERIES können hohe Leistungen sicher
geschaltet werden.
Handelsübliche Relais und LED-Anzeigen werden einfach
gesteckt, Halte- und Demontagebügel geben sicheren
Halt.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8783920000
Typ	SCM 4CO Z
Ausführung	RIDERSERIES, Relaissockel, Zugfederanschluss
GTIN (EAN)	4032248471423
VPE	10 Stück

Datenblatt

**RIDERSERIES
SCM 4CO Z**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	31 mm	Höhe	100,5 mm
Tiefe	42,5 mm	Gewicht	80,3 g
Nettogewicht	80,3 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-45 °C...+70 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+70 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Anschlussdaten

Klemmbereich, Bemessungsanschluss	1,5 mm ²	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm ²
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	1,5 mm ²		

Nenndaten

Leiter-Anschluss technik	Zugfederanschluss	Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
Gewicht	80,3 g		

Isolationskoordination

Spannungsfestigkeit Steuerseite - Lastseite	2,5 kV _{eff}	Schutzart	IP 20
---	-----------------------	-----------	-------

Sonstige technische Daten

Ausführung	Relaiszubehör
------------	---------------

erweiterte Angaben Zulassungen / Normen

Normen	UL508
--------	-------

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC001456	ETIM 3.0	EC001456
UNSPSC	30-21-19-17	eClass 4.1	27-37-11-90
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.0	27-37-16-03
eClass 7.0	27-37-16-03		

Zulassungen

Zulassungen

