

**RIDERSERIES
SRC-I QV P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Querverbinder zum Brücken von Anschlüssen in der RIDERSERIES RCI.

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	8870840000
Typ	SRC-I QV P
Ausführung	RIDERSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 2, Dauerstrom: 12 A
GTIN (EAN)	4032248631681
VPE	10 Stück

**RIDERSERIES
SRC-I QV P**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	11 mm	Nettogewicht	1 g
--------	-------	--------------	-----

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...+85 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+85 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ausgang

Dauerstrom	12 A
------------	------

Kontakt Daten

Anzahl Kontakte	2
-----------------	---

Nenn Daten

Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel. Feuchte, keine Betauung
--------------	--

Isolationskoordination

Schutzart	IP 20
-----------	-------

Klassifikationen

UNSPSC	30-21-19-17	eClass 5.1	27-37-16-03
eClass 6.0	27-37-16-03	eClass 7.0	27-37-16-03

Zulassungen

Zulassungen

