

**RIDERSERIES  
SCM-I QV P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Querverbinder zum Brücken von Anschlüssen in der RIDERSERIES RCM.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">8870850000</a>
Typ	SCM-I QV P
Ausführung	RIDERSERIES, Querverbinder, Anzahl Kontakte: 2, Dauerstrom: 12 A
GTIN (EAN)	4032248631698
VPE	10 Stück

**RIDERSERIES  
SCM-I QV P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Breite	23 mm	Nettogewicht	1,2 g
--------	-------	--------------	-------

**Temperaturen**

Betriebstemperatur	-45 °C...+70 °C	Lagertemperatur	-40 °C...+85 °C
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Ausgang**

Dauerstrom	12 A
------------	------

**Kontaktdaten**

Anzahl Kontakte	2
-----------------	---

**Nennwerten**

Feuchtigkeit	40 °C / 93 % rel.Feuchte, keine Betauung
--------------	---

**Isolationskoordination**

Schutzart	IP 20
-----------	-------

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-19-17
eClass 5.1	27-37-16-03	eClass 6.0	27-37-16-03
eClass 7.0	27-37-16-03		

**Zulassungen**

Zulassungen

