

**H70,0/32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9004240000</a>       |
| Typ        | H70,0/32                         |
| Ausführung | Aderendhülse, 70 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4008190131395                    |
| VPE        | 50 Stück                         |

**H70,0/32****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |       |              |        |
|-------|-------|--------------|--------|
| Länge | 32 mm | Nettogewicht | 4,62 g |
|-------|-------|--------------|--------|

**Produktdaten**

|                                |                    |                                      |         |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------|
| Leiteranschlussquerschnitt     | 70 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 2/0 |
| Kontaktflächendurchmesser (D1) | 12,5 mm            | Kragendurchmesser (D2)               | 15 mm   |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000005    | ETIM 3.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-01 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse ohne Kunststoffkragen |
|---------------------|------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen

