

H0,75/14 W BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9004290000
Typ	H0,75/14 W BD
Ausführung	Aderendhülse, 0,75 mm ² , 8 mm, Farbcode: Weidmüller, weiß
GTIN (EAN)	4008190006778
VPE	500 Stück

H0,75/14 W BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	14 mm	Nettogewicht	0,092 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	0,75 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,2 mm
Kragendurchmesser (D2)	2,8 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	verkettete Aderendhülsenstreifen, Farbe weiß
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

