

H2,5/19D ZH BL SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr. | 9004430000 |
| Typ | H2,5/19D ZH BL SV |
| Ausführung | Aderendhülse, 2,5 mm ² , 10 mm, Farbcode: DIN, blau |
| GTIN (EAN) | 4008190099367 |
| VPE | 250 Stück |

H2,5/19D ZH BL SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|-------|-------|--------------|--------|
| Länge | 19 mm | Nettogewicht | 0,34 g |
|-------|-------|--------------|--------|

Produktdaten

| | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|
| Leiteranschlussquerschnitt | 2,5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 14 |
| Kontaktflächenlänge (L2) | 10 mm | Kragenhöhe (A) | 8 mm |
| Kragbreite (B) | 4,5 mm | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 2,8 mm |
| Metallhülsendicke (S1) | 0,15 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,4 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000005 | ETIM 3.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-01 | | |

Produkthinweise

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Zwillings-Aderendhülse, Farbe blau |
|---------------------|------------------------------------|

Zulassungen

Zulassungen

