

**H10,0/26D R ZH SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9004710000</a>
Typ	H10,0/26D R ZH SV
Ausführung	Aderendhülse, 10 mm <sup>2</sup> , 12 mm, Farbcode: DIN, rot
GTIN (EAN)	4032248044221
VPE	100 Stück

**H10,0/26D R ZH SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	26 mm	Nettogewicht	0,95 g
-------	-------	--------------	--------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 7
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kragenhöhe (A)	13,4 mm
Kragenbreite (B)	7,6 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	5,8 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe rot
---------------------	-----------------------------------

**Zulassungen**

Zulassungen

