


H1,0/19 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9004910000
Typ	H1,0/19 ZH GE SV
Ausführung	Aderendhülse, 1 mm ² , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, gelb
GTIN (EAN)	4008190482688
VPE	500 Stück

H1,0/19 ZH GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	19 mm	Nettogewicht	0,189 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kragenhöhe (A)	5,8 mm
Kragenbreite (B)	3,2 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe gelb
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

