

H6,0/23,0X GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9006790000
Typ	H6,0/23,0X GE SV
Ausführung	Aderendhülse, 6 mm ² , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, gelb
GTIN (EAN)	4008190332303
VPE	100 Stück

H6,0/23,0X GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	23 mm	Nettogewicht	0,51 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	3,6 mm
Kragendurchmesser (D2)	8,1 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse für kurz- u. erdschlußsichere Leitungen Farbe gelb
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

