

H1,0/15 ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9018530000
Typ	H1,0/15 ZH GE SV
Ausführung	Aderendhülse, 1 mm ² , 8 mm, Farbcode: Weidmüller, gelb
GTIN (EAN)	4008190066925
VPE	500 Stück

H1,0/15 ZH GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	15 mm	Nettogewicht	0,16 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kragenhöhe (A)	5,8 mm
Kragenbreite (B)	3,2 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe gelb
---------------------	-----------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

