

H0,75/16D GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9019050000
Typ	H0,75/16D GR
Ausführung	Aderendhülse, 0.75 mm ² , 10 mm, Farbcode: DIN, grau
GTIN (EAN)	4008190033002
VPE	500 Stück

H0,75/16D GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	16 mm	Nettogewicht	0,09 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	0,75 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 18
Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,2 mm
Kragendurchmesser (D2)	2,8 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen Farbe grau
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

