

H1,5/24D SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9019150000
Typ	H1,5/24D SW
Ausführung	Aderendhülse, 1,5 mm ² , 18 mm, Farbcode: DIN, schwarz
GTIN (EAN)	4008190151676
VPE	500 Stück

H1,5/24D SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	24 mm	Nettogewicht	0,194 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,7 mm
Kragendurchmesser (D2)	3,5 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe schwarz
---------------------	--

Zulassungen

Zulassungen

