

H4,0/18D GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9019190000
Typ	H4,0/18D GR
Ausführung	Aderendhülse, 4 mm², 10 mm, Farbcode: DIN, grau
GTIN (EAN)	4008190141349
VPE	500 Stück

H4,0/18D GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	18 mm	Nettogewicht	0,22 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 12
Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,8 mm
Kragendurchmesser (D2)	4,8 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse
---------------------	--------------

Zulassungen

Zulassungen

