

**H25,0/30D 16 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9019280000</a>
Typ	H25,0/30D 16 GE
Ausführung	Aderendhülse, 25 mm <sup>2</sup> , 16 mm, Farbcode: DIN, gelb
GTIN (EAN)	4008190038380
VPE	50 Stück

**H25,0/30D 16 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	16 mm	Nettogewicht	1,22 g
-------	-------	--------------	--------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3
Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	7,3 mm
Kragendurchmesser (D2)	11,2 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Produkthinweise**

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb
---------------------	---

**Zulassungen**

Zulassungen

