

**H0,75/18T HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9021060000</a>                                  |
| Typ        | H0,75/18T HBL                                               |
| Ausführung | Aderendhülse, 0.75 mm², 12 mm, Farbcode: sonstige, hellblau |
| GTIN (EAN) | 4008190071158                                               |
| VPE        | 500 Stück                                                   |

**H0,75/18T HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|       |       |              |        |
|-------|-------|--------------|--------|
| Länge | 18 mm | Nettogewicht | 0,11 g |
|-------|-------|--------------|--------|

**Produktdaten**

|                            |                      |                                      |         |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|
| Leiteranschlussquerschnitt | 0,75 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 18  |
| Kontaktflächenlänge (L2)   | 12 mm                | Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 1,2 mm  |
| Kragendurchmesser (D2)     | 2,8 mm               | Metallhülsendicke (S1)               | 0,15 mm |
| Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm              |                                      |         |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000005    | ETIM 3.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-01 |            |             |

**Produkthinweise**

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe hellblau |
|---------------------|---------------------------------------------------|

**Zulassungen**

Zulassungen

