

H25,0/36T SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9021200000
Typ	H25,0/36T SW
Ausführung	Aderendhülse, 25 mm ² , 22 mm, Farbcode: sonstige, schwarz
GTIN (EAN)	4008190055400
VPE	50 Stück

H25,0/36T SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	36 mm	Nettogewicht	1,44 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	25 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 3
Kontaktflächenlänge (L2)	22 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	7,3 mm
Kragendurchmesser (D2)	11,2 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse
---------------------	--------------

Zulassungen

Zulassungen

