

**H1,0/14T R BD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">9021950000</a>
Typ	H1,0/14T R BD
Ausführung	Aderendhülse, 1 mm <sup>2</sup> , 8 mm, Farbcode: DIN, rot
GTIN (EAN)	4008190262747
VPE	500 Stück

**H1,0/14T R BD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	14 mm	Nettogewicht	0,104 g
-------	-------	--------------	---------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,4 mm
Kragendurchmesser (D2)	3 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000005	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

**Zulassungen**

Zulassungen

