

H1,5/14T SW BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Verkettete Aderendhülsenstreifen á 50 Stck.
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9021960000
Typ	H1,5/14T SW BD
Ausführung	Aderendhülse, 1.5 mm ² , 8 mm, Farbcode: DIN, schwarz
GTIN (EAN)	4008190262389
VPE	500 Stück

H1,5/14T SW BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	14 mm	Nettogewicht	0,12 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,7 mm
Kragendurchmesser (D2)	3,2 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000005	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Zulassungen

Zulassungen

