

**Werkzeug Zubehör
BIT E6,3 PH2x70**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260,
Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9024090000
Typ	BIT E6,3 PH2x70
Ausführung	Schraubendrehereinsatz, Klingenlänge: 70 mm, Klingenmaß Kreuzschlitz: 2
GTIN (EAN)	4008190870720
VPE	5 Stück

Datenblatt

**Werkzeug Zubehör
BIT E6,3 PH2x70**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	70 mm	Gewicht	7,6 g
Nettogewicht	15,2 g		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000144	ETIM 3.0	EC000144
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 4.1	21-04-04-02
eClass 5.1	21-04-04-02	eClass 6.0	21-04-92-21
eClass 7.0	21-04-04-90		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Bit mit Kreuzschlitzklinge ,Typ Phillips, Gr.2
Produktbeschreibung	Kreuzschlitz-Bits Typ Phillips-Recess PH/DIN 5260, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Zulassungen

Zulassungen