

H0,34/12 TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9025770000
Typ	H0,34/12 TK
Ausführung	Aderendhülse, 0,34 mm ² , 8 mm, Farbcode: Weidmüller, türkis
GTIN (EAN)	4008190067960
VPE	500 Stück

H0,34/12 TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	12 mm	Nettogewicht	0,048 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	0,34 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 22
Kontaktflächenlänge (L2)	8 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	0,8 mm
Kragendurchmesser (D2)	2 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe türkis
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

