

H50,0/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
• Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9025880000
Typ	H50,0/22
Ausführung	Aderendhülse, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4008190180430
VPE	100 Stück

H50,0/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	25 mm	Nettogewicht	2,28 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	50 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 1
Kontaktflächendurchmesser (D1)	10,3 mm	Kragendurchmesser (D2)	13 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse ohne Kunststoffkragen
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

