

H120,0/50 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9028220000
Typ	H120,0/50 BL
Ausführung	Aderendhülse, 120 mm ² , 30 mm, Farbcode: Weidmüller, blau
GTIN (EAN)	4008190891596
VPE	25 Stück

H120,0/50 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	50 mm	Nettogewicht	9,2 g
-------	-------	--------------	-------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	120 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 4/0
Kontaktflächenlänge (L2)	30 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	16,5 mm
Kragendurchmesser (D2)	21 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,5 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,7 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe blau
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

