

H1,0/18 GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9028340000
Typ	H1,0/18 GE SV
Ausführung	Aderendhülse, 1 mm ² , 12 mm, Farbcode: Weidmüller, gelb
GTIN (EAN)	4008190902100
VPE	500 Stück

H1,0/18 GE SV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	18 mm	Nettogewicht	0,142 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 17
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	1,4 mm
Kragendurchmesser (D2)	3 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm		

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

