

H6,0/29 ZH SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Best.-Nr. | 9037330000 |
| Typ | H6,0/29 ZH SW |
| Ausführung | Aderendhülse, 6 mm ² , 18 mm, Farbcode: Weidmüller, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4008190492809 |
| VPE | 100 Stück |

H6,0/29 ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|-------|-------|--------------|--------|
| Länge | 29 mm | Nettogewicht | 0,79 g |
|-------|-------|--------------|--------|

Produktdaten

| | | | |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------|
| Leiteranschlussquerschnitt | 6 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 10 |
| Kontaktflächenlänge (L2) | 18 mm | Kragenhöhe (A) | 11,4 mm |
| Kragenbreite (B) | 6,2 mm | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 4,5 mm |
| Metallhülsendicke (S1) | 0,2 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,5 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0 | EC000005 | ETIM 3.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 4.1 | 27-06-07-01 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.0 | 27-40-02-01 | | |

Produkthinweise

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | Zwillings-Aderendhülse, Farbe schwarz |
|---------------------|---------------------------------------|

Zulassungen

Zulassungen

