

H10,0/30 ZH EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9037350000
Typ	H10,0/30 ZH EB
Ausführung	Aderendhülse, 10 mm ² , 18 mm, Farbcode: Weidmüller, elfenbein
GTIN (EAN)	4008190492823
VPE	100 Stück

H10,0/30 ZH EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	30 mm	Nettogewicht	1,01 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 7
Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm	Kragenhöhe (A)	13,4 mm
Kragbreite (B)	7,6 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	5,8 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe elfenbein
---------------------	---

Zulassungen

Zulassungen

