

H16,0/38 ZH GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von je 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9037370000
Typ	H16,0/38 ZH GN
Ausführung	Aderendhülse, 16 mm ² , 25 mm, Farbcode: Weidmüller, grün
GTIN (EAN)	4008190492847
VPE	50 Stück

H16,0/38 ZH GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	38 mm	Nettogewicht	1,88 g
-------	-------	--------------	--------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm	Kragenhöhe (A)	17,2 mm
Kragenbreite (B)	9,5 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,3 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe grün
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

