

H1,5/26D ZH SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9037490000
Typ	H1,5/26D ZH SW
Ausführung	Aderendhülse, 1,5 mm ² , 18 mm, Farbcode: DIN, schwarz
GTIN (EAN)	4008190493066
VPE	100 Stück

H1,5/26D ZH SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Länge	26 mm	Nettogewicht	0,276 g
-------	-------	--------------	---------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 16
Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm	Kragenhöhe (A)	6,5 mm
Kragenbreite (B)	3,6 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,2 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,3 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe schwarz
---------------------	---------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

