

H16,0/29D ZH BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Für Leiter von je 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9037590000
Typ	H16,0/29D ZH BL
Ausführung	Aderendhülse, 16 mm ² , 16 mm, Farbcode: DIN, blau
GTIN (EAN)	4008190493165
VPE	50 Stück

H16,0/29D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	29 mm	Nettogewicht	1,4 g
-------	-------	--------------	-------

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	16 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm	Kragenhöhe (A)	17,2 mm
Kragenbreite (B)	9,5 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,3 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe blau
---------------------	------------------------------------

Zulassungen

Zulassungen

