
H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Für Leiter von je 2 x 16,0 mm² (2 x AWG 6)

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	9037600000
Typ	H16,0/38D ZH BL
Ausführung	Aderendhülse, 16 mm², 25 mm, Farbcode: DIN, blau
GTIN (EAN)	4008190493196
VPE	50 Stück

H16,0/38D ZH BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	38 mm	Nettogewicht	1,86 g

Produktdaten

Leiteranschlussquerschnitt	16 mm²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 6
Kontaktflächenlänge (L2)	25 mm	Kragenhöhe (A)	17,2 mm
Kragenbreite (B)	9,5 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm
Metallhülsendicke (S1)	0,3 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,6 mm

Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000005	ETIM 3.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 4.1	27-06-07-01
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.0	27-40-02-01
eClass 7.0	27-40-02-01		

Produkthinweise

Artikelbeschreibung	Zwillings-Aderendhülse, Farbe blau

Zulassungen

Zulassungen

